

Le tecnologie di Comac



Migliora l'efficienza, pulisci e sanifica in un unico passaggio, scegli Comac Electrostatic Disinfector

Oggi giorno, soprattutto a seguito dell'emergenza coronavirus, le operazioni di pulizia sono diventate ancora più importanti. Nuovi protocolli e nuovi processi sono stati creati, per questo motivo Comac ha risposto fin da subito con differenti soluzioni specifiche per la sanificazione.

Tutte le attività di sanificazione sono molto impattanti anche in termini di tempo, traducendosi in maggiori costi per completare le attività in questione. Il kit CED – Comac Electrostatic Disinfector è la soluzione ideale per rendere le operazioni veloci ed efficienti, infatti grazie a questo optional, le lavasciuga di Comac possono lavare e asciugare

come sempre, ed inoltre possono nebulizzare una soluzione sanificante. La soluzione disinfettante viene quindi nebulizzata in vari punti senza l'intervento dell'operatore.

IL KIT CED È LA SOLUZIONE IDEALE PER SANIFICARE SUPERFICI VERTICALI E ORIZZONTALI IN AMBIENTI COME LE LINEE PRODUTTIVE, SUPERMERCATI, CENTRI COMMERCIALI, OSPEDALI, STRUTTURE LOGISTICHE, STAZIONI, PORTI ED AEROPORTI.



Flessibilità

Grazie al facile caricamento dell'apposita tanica detergente, è possibile usare differenti tipi di chimico scegliendo quello più congruo per l'area da trattare.

Adattabilità

Ci sono in ogni momento differenti esigenze di utilizzo, dal pavimento alle pareti verticali, la selezione degli ugelli e la completa orientabilità delle turbine superiori permette di adattare l'intervento alle specifiche necessità. L'attivazione separata degli ugelli permette di scegliere dove distribuire la soluzione disinfettante, se in alto o in basso o su entrambi. Inoltre, per le turbine superiori è possibile scegliere se nebulizzare a destra o a sinistra o in entrambe le direzioni.



Migliora l'efficienza, pulisci e sanifica in un unico passaggio, scegli Comac Electrostatic Disinfector

Modularità

Su alcuni modelli sarà possibile installare kit CED anche in seguito all'acquisto, questo permetterà di aggiornare anche le lavasciuga pavimenti già in lavoro.

Riduzione dei tempi di intervento

Le operazioni di sanificazione sono ancora più semplici, l'operatore deve solamente guidare la lavasciuga come ha sempre fatto, il kit CED nebulizzerà la soluzione disinfettante nella parte posteriore della macchina.

Sicurezza

L'operatore non sarà a stretto contatto con la soluzione nebulizzata pertanto anche la salute dell'operatore viene tutelata durante l'uso.


GARANZIA DEL RISULTATO

Tecnologia elettrostatica

Le turbine superiori del kit CED sfruttano la tecnologia elettrostatica che consente di rivestire una superficie in modo rapido e uniforme con una soluzione igienizzante. Le molecole caricate si respingono a vicenda, quindi si mantengono ad una distanza uniforme l'una dall'altra, ma nello stesso tempo vengono attratte dalla superficie da trattare. La forza delle particelle caricate è maggiore di quella della gravità, quindi queste vengono subito attratte dalla superficie e non cadono a terra.

L'attrazione, quindi, assicura che tutte le particelle della soluzione si depositino sulla superficie e che si crei una copertura uniforme a 360°, senza tralasciare alcuna zona.

Con un getto a carica elettrostatica si può raggiungere in modo uniforme tutta l'area interessata, fino ai punti più nascosti. La nuvola di particelle elettrostatiche avvolge completamente la superficie, igienizzando ogni sua parte.



UNA SOLA MACCHINA PER LAVARE, ASCIUGARE ED IGIENIZZARE!

Le lavasciuga pavimenti con CED – Comac Electrostatic Disinfector, riescono a svolgere contemporaneamente sia la fase di pulizia sia la fase di igienizzazione.

In un solo passaggio è possibile eseguire la pulizia dei pavimenti e contemporaneamente l'igienizzazione dei pavimenti e delle superfici verticali. Inoltre, la pistola igienizzante permette di igienizzare la lavasciuga stessa.

Il kit CED permette una riduzione considerevole di costi, tempo e manodopera. Particolarmente adatto qualora sia necessario pulire grandi spazi.

Le lavasciuga spazzanti dotate di CED, permettono in un'unica passata di spazzare, lavare, asciugare e igienizzare.

LAVA ①

ASCIUGA ②

③

IGIENIZZA




Permette di lavare, asciugare e igienizzare in un unico passaggio.



Serbatoio supplementare

Per garantire una produttività ancora maggiore è possibile sostituire la tanica standard del kit CED di Innova Comfort con una di capienza maggiore (20lt).



Per ottenere un'igienizzazione completa è possibile installare la pistola nebulizzatrice di igienizzante che, utilizzando la soluzione presente nel serbatoio dedicato, permette di igienizzare la lavasciuga al termine del turno di lavoro. Risulta molto importante, nella fase di manutenzione a fine turno di lavoro, igienizzare l'interno dei serbatoi, il tergipavimento, il volante e tutte le superfici di contatto frequente della macchina.

LE CERTIFICAZIONI





Con Comac Fleet Care oltre alle normali operazioni di pulizia si possono tracciare anche gli interventi di sanificazione. Le lavasciuga dotate di CED e di CFC, permettono di registrare le attività di sanificazione direttamente sul portale CFC, dal quale si possono ricavare i report che permettono di documentare gli interventi di sanificazione. I report evidenziano l'inizio e la fine dell'attività di sanificazione, così da poter dimostrare le modalità di svolgimento.

L'OFFERTA COMAC



Innova comfort



C75-C85-C100



C130

DESCRIZIONE TECNICA		INNOVA COMFORT	C75	C85	C100	C130
Serbatoio detergente	l	5	9	12	12	10
Serbatoio detergente (optional)	l	20	-	-	-	-
Ugelli inferiori	n.	2	2	2	2	2
Ugelli superiori	n.	4	4	4	4	4
Portata soluzione degli ugelli inferiori	l/min	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Portata soluzione degli ugelli superiori	l/min	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Portata totale	l/min	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Dimensione ugello	mm	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Autonomia serbatoio (solo ugelli inferiori)	min	20	36	48	48	40
Autonomia serbatoio (solo ugelli superiori)	min	10	18	24	24	20
Autonomia serbatoio (con tutto acceso)	min	7	12	16	16	13
Autonomia serbatoio optional (con tutto acceso)	min	27	-	-	-	-

* L'installazione del KIT CED preclude la possibilità di installare il KIT CDS.

* Per una disinfezione efficace è importante seguire le istruzioni di utilizzo riportate dal produttore del prodotto disinfettante utilizzato.



Industria



Imprese di pulizia



Sanitario



Pubblico



Ho.Re.Ca



Benessere & Sportivo



Artigianato



Automotive



Retail



Logistico



GDO



Trasporti



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

