

Las tecnologías de Comac





Mejora la eficiencia, limpia e higieniza en un solo paso, elige Comac Electrostatic Disinfector

Hoy, especialmente después de la emergencia del coronavirus, las operaciones de limpieza se han vuelto aún más importantes. Se han creado nuevos protocolos y nuevos procesos, por esta razón, Comac ha respondido de inmediato con diferentes soluciones específicas para la higienización.

Todas las actividades de desinfección son muy impactantes, también en términos de tiempo, esto se traduce en mayores costos para completar las actividades planificadas. El kit CED - Comac Electrostatic Disinfector es la solución ideal que permite que las operaciones sean rápidas y eficientes. De hecho, gracias a este opcional, las fregadoras

Comac pueden limpiar y secar como siempre, y también pueden rociar una solución desinfectante. La solución desinfectante se rocía en varios puntos sin intervención del operador.

EL KIT CED ES LA SOLUCIÓN IDEAL PARA HIGIENIZAR SUPERFICIES VERTICALES Y HORIZONTALES DE LÍNEAS DE PRODUCCIÓN, SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES, HOSPITALES, LOCALES LOGÍSTICOS, ESTACIONES DE TRENES, PUERTOS Y AEROPUERTOS.



Flexibilidad

Gracias a la fácil carga del tanque solución dedicado, es posible utilizar diferentes tipos de químicos eligiendo el más adecuado para el área a tratar.

Adaptabilidad

En cada momento hay diferentes necesidades de uso, desde el piso hasta las paredes verticales, la selección de las salidas y la completa capacidad de ajuste de las turbinas superiores permiten adaptar la intervención a las necesidades específicas. La activación por separado de las toberas permite elegir dónde distribuir la solución desinfectante, ya sea en la parte superior o inferior o en ambas. Además, para las turbinas superiores es posible elegir si pulverizar hacia la derecha o hacia la izquierda o en ambas direcciones.



Mejora la eficiencia, limpia e higieniza en un solo paso, elige Comac Electrostatic Disinfector

Sistema Modular

En algunos modelos será posible instalar el kit CED incluso después de la compra del equipo, esto permitirá actualizar las máquinas de fregado que ya están en funcionamiento.

Reducción De Tiempos De Intervención

Las operaciones de higienización son aún más simples, el operador solo tiene que operar normalmente la fregadora como siempre lo ha hecho, el kit CED nebulizará la solución desinfectante en la parte trasera de la máquina.

La Seguridad

El operador no estará en contacto cercano con la solución nebulizada, por lo tanto, la salud del operador también está protegida durante el uso.

GARANTÍA DEL RESULTADO

Tecnología electrostática

Las turbinas superiores del kit CED utilizan la tecnología electrostática que permite recubrir una superficie de manera rápida y uniforme con una solución desinfectante. Las moléculas cargadas se repelen entre sí mismas, por lo tanto, se mantienen a una distancia uniforme, pero al mismo tiempo son atraídas a la superficie a tratar. La fuerza de las partículas cargadas es mayor que la de la gravedad, por lo que son inmediatamente atraídas a la superficie y no caen al suelo.

La atracción, por lo tanto, asegura que todas las partículas de la solución se depositen en la superficie y que se cree una cobertura uniforme de 360°, sin descuidar ningún área.

Con un chorro cargado electrostáticamente, se puede alcanzar uniformemente toda el área afectada, hasta los puntos más ocultos. La nube de partículas electrostáticas envuelve completamente la superficie, higienizando cada parte de ella.

L'attrazione, quindi, assicura che tutte le particelle della soluzione si depositino sulla superficie e che si crei una copertura uniforme a 360°, senza tralasciare alcuna zona.

Con un getto a carica elettrostatica si può raggiungere in modo uniforme tutta l'area interessata, fino ai punti più nascosti. La nuvola di particelle elettrostatiche avvolge completamente la superficie, igienizzando ogni sua parte.





Lava, seca e higieniza de una sola pasada.





Tanque adicional

Para garantizar una productividad aún mayor, el tanque estándar del kit CED del modelo Innova Comfort se puede reemplazar por uno más grande (20lt).



LAS CERTIFICACIONES











LA OFERTA DE COMAC

se pueden obtener los informes necesarios para documentar las intervenciones. Los informes muestran el inicio y el final de la actividad de



higienización, para poder certificar la modalidad de intervención.





C75-C85-C100 C130 Innova comfort

DESCRIPCIÓN TÉCNICA		INNOVA COMFORT	C75	C85	C100	C130
Tanque del detergente	I	5	9	12	12	10
Tanque del detergente (opcional)		20	-	-	-	-
Toberas inferiores	n.	2	2	2	2	2
Toberas superiores	n.	4	4	4	4	4
Caudal de las toberas inferior	l/min	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Caudal de las toberas superiores	l/min	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Caudal totál	l/min	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Tamaño de las toberas	mm	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Autonomia tanque (toberas inferiores)	min	20	36	48	48	40
Autonomia tanque (toberas superiores)	min	10	18	24	24	20
Autonomia tanque (todas las toberas)	min	7	12	16	16	13
Autonomia tanque opcional (todas las toberas)	min	27	-	-	-	-

 $^{^{\}star}$ La instalación del KIT CED excluye la posibilidad de instalar el KIT CDS.

^{*} Para una higienización eficaz, es importante seguir las instrucciones de uso proporcionadas por el fabricante del producto desinfectante utilizado.



























distribución













